

**Llave combinada, cromado, Ancho de llave: 5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	613950 5
GTIN	4045197441621
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

**Descripción técnica**

altura máxima de boca h1	4 mm
Longitud llave L	100 mm
Ancho de llave	5 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Altura máxima del anillo h <sub>2</sub> máx.	6 mm
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Posición anillo	15 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	cromadas
Atributo del nombre de producto	cromado
Tipo de producto	Llave