



Llave acodada para Torx® fosfatadas, Perfil Torx®: TX50



Datos de pedido

Número de pedido	624855 TX50
GTIN	4045197563033
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Material:

Acero al cromovanadio, fosfatado.

Longitud de los lados: 95 × 32 mm

Descripción técnica

Perfil Torx®	TX50
Longitud de los lados	95 × 32 mm
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Material	Acero al cromo-vanadio
Versión de mango	acodadas
Superficie	fosfatadas
Cabeza esférica en el brazo largo	no
Tipo de producto	Destornilladores