

**Llaves combinadas - juego, fosfatado, Cantidad de llaves: 12****Datos de pedido**

Número de pedido	613910 12
GTIN	4045197385291
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango ovalado.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

**Suministro:**

1 llave combinada de cada n.º 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:

Tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

**Descripción técnica**

Cantidad de llaves	12
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	15 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	fosfatado
Atributo del nombre de producto	fosfatado
Tipo de producto	Llave

## Accesorios

Llave combinada Ancho de llave 5,5 mm	613900 5,5
Llave combinada Ancho de llave 18 mm	613900 18
Llave combinada Ancho de llave 22 mm	613900 22
Llave combinada Ancho de llave 8 mm	613900 8
Llave combinada Ancho de llave 21 mm	613900 21
Llave combinada Ancho de llave 24 mm	613900 24
Llave combinada Ancho de llave 16 mm	613900 16
Llave combinada Ancho de llave 10 mm	613900 10
Llave combinada Ancho de llave 17 mm	613900 17
Llave combinada Ancho de llave 7 mm	613900 7
Llave combinada Ancho de llave 13 mm	613900 13
Llave combinada Ancho de llave 19 mm	613900 19