



Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 28 piezas, Tipo: P



Datos de pedido

Número de pedido	637935 P
GTIN	4013288173942
Clase de artículo	63F

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M12 y para tornillos de cabeza hexagonal interior con rosca M6 – M12.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.

Contenido:

Con cuadrado insertable n.º 640390.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 10 uds. tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

PUNTAS de 6 caras 5/16 pulgada: 4 uds. n.º 675440 tam. 5; 6; 8; 10

PUNTAS 5/16 pulgada para Phillips: 2 uds. n.º 675400 tam. 2; 3

PUNTAS 5/16 pulgada para Torx®: 8 uds. n.º 675470 tam. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

Prolongación con manguito de giro rápido: 1 ud. 250 mm

Prolongación Wobble: 1 ud. 50 mm

Pieza de unión con cono de cambio rápido: 1 vaso cuadrado de 1/2 pulgada - asiento para puntas de 5/16 pulgada

Carraca (tam. S): 1 ud. n.º 640395 con cuadrado insertable

Carraca (tam. P): 1 ud. n.º 640390 con cuadrado insertable

Almacenamiento en: Estuche de tejido con cierre por adherencia

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador hexagonal
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Número de piezas	28
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	10-19 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	5-10 mm
Quality Dress	8100 SC 7
Cuadrado con Wobble-Fix	con ángulo de orientación
Longitud	325 mm
Anchura	148 mm
Altura	73 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Punta para Torx®, 5/16 pulgada C 8 Perfil Torx® TX20	675470 TX20
Punta para Torx®, 5/16 pulgada C 8 Perfil Torx® TX27	675470 TX27
Punta para Torx®, 5/16 pulgada C 8 Perfil Torx® TX40	675470 TX40
Punta para Phillips, 5/16 pulgada C 8 Tamaño de ranura en cruz 2	675400 2
Punta para hexágono, 5/16 pulgada C 8 Perfil Hex-Plus Hexágono 6 mm	675440 6
Punta para hexágono, 5/16 pulgada C 8 Perfil Hex-Plus Hexágono 5 mm	675440 5

Carraca de dientes finos "Zyklop Metal", cuadrado insertable, 1/2 pulgada, con expulsor	640390
Punta para Torx®, 5/16 pulgada C 8 Perfil Torx® TX25	675470 TX25
Punta para Torx®, 5/16 pulgada C 8 Perfil Torx® TX30	675470 TX30
Punta para hexágono, 5/16 pulgada C 8 Perfil Hex-Plus Hexágono 3 mm	675440 3
Punta para Torx®, 5/16 pulgada C 8 Perfil Torx® TX55	675470 TX55
Punta para hexágono, 5/16 pulgada C 8 Perfil Hex-Plus Hexágono 8 mm	675440 8
Punta para Torx®, 5/16 pulgada C 8 Perfil Torx® TX50	675470 TX50
Punta para Torx®, 5/16 pulgada C 8 Perfil Torx® TX45	675470 TX45