

**Anillo de comprobación DIN 2250 C, Ø nominal: 158mm****Datos de pedido**

Número de pedido	484030 158
GTIN	2050001953339
Clase de artículo	48B

**Descripción****Ejecución:**

**Anillos patrón** de acero de primera calidad para calibres, templados, destensados, rectificadas y lapeados de precisión. **Los anillos patrón tienen grabada la medida real.** La tolerancia de perforación del fabricante corresponde a JS4.

**Aplicación:**

Para aplicaciones generales, p. ej. para ajuste y ensayo de instrumentos de medición.

**Norma:**

Nach **DIN 2250 C.**

**Nota:**

**Se pueden pedir fácilmente otras medidas intermedias de hasta 320 mm, por ejemplo, 484030 tam. 82.**

**Descripción técnica**

Campo de tolerancia	JS
medida nominal	158 mm
Norma	DIN 2250 C
Tolerancia de fabricación de la perforación	JS4

Material	Acero calibre
Calidad	4
Calibración	L7
Tipo de producto	Anillo de comprobación

**Servicios**

Calibración DAkkS Anillo de comprobación Ø máximo 200 mm	028470 200
Calibración Anillo de comprobación Ø máximo 500 mm	028400 500