

Calibre liso Pasa / No pasa H7, Ø nominal: 73mm**Datos de pedido**

Número de pedido	484000 73
GTIN	2050001951786
Clase de artículo	48B

Descripción**Ejecución:**

Los lados Pasa de estos calibres de taller se fabrican con un **aumento de medida por desgaste** según DIN 7164.

Cuerpo de medición de acero de calibre de primera calidad, templado, destensado, rectificado y lapeado.

Calibres tampón Pasa/No Pasa con clase de tolerancia H7.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Nota:

- **Otros tamaños intermedios a petición o disponibles fácilmente en www.hoffmann-group.com, p. ej, n.º 484000 tam. 82.**
- **Calibres de recepción (sin sobremedida de desgaste) ver n.º 484027.**
- **Calibres con tamaños intermedios y todos los Ø con tolerancia numérica, ver n.º 484025.**

Descripción técnica

Campo de tolerancia	H
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Calidad	7
Tipo de calibre	Calibre Pasa
Tipo de calibre	Calibre No pasa
medida nominal	73 mm
Calibración	M2

Tipo de producto

Calibre liso Pasa/No Pasa

Servicios

CalibraciónCalibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 200 mm

028300 200

Calibración DAkkSCalibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo
200 mm

028340 200