

Calibre liso Pasa / No pasa H7, Ø nominal: 43mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 484000 43 |
| GTIN | 2050001951526 |
| Clase de artículo | 48B |

Descripción

Ejecución:

Los lados Pasa de estos calibres de taller se fabrican con un **aumento de medida por desgaste** según DIN 7164.

Cuerpo de medición de acero de calibre de primera calidad, templado, destensado, rectificado y lapeado.

Calibres tampón Pasa/No Pasa con clase de tolerancia H7.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Nota:

- **Otros tamaños intermedios a petición o disponibles fácilmente en www.hoffmann-goup.com, p. ej, n.º 484000 tam. 82.**
- **Calibres de recepción (sin sobremedida de desgaste) ver n.º 484027.**
- **Calibres con tamaños intermedios y todos los Ø con tolerancia numérica, ver n.º 484025.**

Descripción técnica

| | |
|---------------------|-----------------|
| Campo de tolerancia | H |
| Norma | DIN 7150-2 |
| Norma | DIN 7164 |
| Calidad | 7 |
| Tipo de calibre | Calibre Pasa |
| Tipo de calibre | Calibre No pasa |
| Tipo de calibre | Calibre Pasa |
| medida nominal | 43 mm |

| | |
|------------------|---------------------------|
| Calibración | M2 |
| Tipo de producto | Calibre liso Pasa/No Pasa |

Servicios

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Calibración Calibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 60 mm | 028300 60 |
| Calibración DAkkS Calibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 60 mm | 028340 60 |