

## Calibre liso Pasa / No pasa H7, Ø nominal: 61 mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 484000 61     |
| GTIN              | 2050001951618 |
| Clase de artículo | 48B           |

### Descripción

#### Ejecución:

Los lados Pasa de estos calibres de taller se fabrican con un **aumento de medida por desgaste** según DIN 7164.

Cuerpo de medición de acero de calibre de primera calidad, templado, destensado, rectificado y lapeado.

Calibres tampón Pasa/No Pasa con clase de tolerancia H7.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Nota:

- **Otros tamaños intermedios a petición o disponibles fácilmente en [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com), p. ej, n.º 484000 tam. 82.**
- **Calibres de recepción (sin sobremedida de desgaste) ver n.º 484027.**
- **Calibres con tamaños intermedios y todos los Ø con tolerancia numérica, ver n.º 484025.**

### Descripción técnica

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Campo de tolerancia | H               |
| Norma               | DIN 7150-2      |
| Norma               | DIN 7164        |
| Calidad             | 7               |
| medida nominal      | 61 mm           |
| Tipo de calibre     | Calibre Pasa    |
| Tipo de calibre     | Calibre No pasa |
| Calibración         | M2              |

Tipo de producto

Calibre liso Pasa/No Pasa

**Servicios**

Calibración Calibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 200 mm

028300 200

Calibración DAkkS Calibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 200 mm

028340 200