

**Calibre liso Pasa / No pasa H7, Ø nominal: 91 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	484000 91
GTIN	2050001951922
Clase de artículo	48B

**Descripción****Ejecución:**

Los lados Pasa de estos calibres de taller se fabrican con un **aumento de medida por desgaste** según DIN 7164.

Cuerpo de medición de acero de calibre de primera calidad, templado, destensado, rectificado y lapeado.

Calibres tampón Pasa/No Pasa con clase de tolerancia H7.

**Norma:**

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

**Nota:**

- **Otros tamaños intermedios a petición o disponibles fácilmente en [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com), p. ej, n.º 484000 tam. 82.**
- **Calibres de recepción (sin sobremedida de desgaste) ver n.º 484027.**
- **Calibres con tamaños intermedios y todos los Ø con tolerancia numérica, ver n.º 484025.**

**Descripción técnica**

Campo de tolerancia	H
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Calidad	7
Tipo de calibre	Calibre Pasa
Tipo de calibre	Calibre No pasa
medida nominal	91 mm
Calibración	M2

Tipo de producto

Calibre liso Pasa/No Pasa

**Servicios**Calibración DAkkSCalibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo  
200 mm

028340 200

CalibraciónCalibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 200 mm

028300 200