

Anillo de comprobación DIN 2250 C, Ø nominal: 280mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 484030 280 |
| GTIN | 2050001954534 |
| Clase de artículo | 48B |

Descripción

Ejecución:

Anillos patrón de acero de primera calidad para calibres, templados, destensados, rectificadas y lapeados de precisión. **Los anillos patrón tienen grabada la medida real.** La tolerancia de perforación del fabricante corresponde a JS4.

Aplicación:

Para aplicaciones generales, p. ej. para ajuste y ensayo de instrumentos de medición.

Norma:

Nach **DIN 2250 C**.

Nota:

Se pueden pedir fácilmente otras medidas intermedias de hasta 320 mm, por ejemplo, 484030 tam. 82.

Descripción técnica

| | |
|---|------------|
| Campo de tolerancia | JS |
| medida nominal | 280 mm |
| Norma | DIN 2250 C |
| Tolerancia de fabricación de la perforación | JS4 |

| | |
|------------------|------------------------|
| Material | Acero calibre |
| Calidad | 4 |
| Calibración | L7 |
| Tipo de producto | Anillo de comprobación |

Servicios

| | |
|--|------------|
| Calibración Anillo de comprobación Ø máximo 500 mm | 028400 500 |
|--|------------|