

**HOLEX®**
**Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 23 piezas, Tipo: 6**

**Datos de pedido**

Número de pedido	637817 6
GTIN	4045197219558
Clase de artículo	62A

**Descripción**
**Ejecución:**
**Piezas de accionamiento / de unión** según DIN 3122 / 3123; **vasos** según DIN 3124.

Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120. Con vasos de 6 caras n.º 642120.

**Aplicación:**

Para tornillos / tuercas gs\_profil\_6kant-einsatz M6 – M22.

**Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

**Suministro:**

Insertos para llaves de vaso: 17 uds. tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Mango transversal: 1 ud. 641320

Prolongaciones: 3 uds. n.º 641020 tam. 75; 130; 255

Articulación cardán: 1 ud. n.º 641620

Carraca: 1 ud. n.º 640220

Almacenamiento en: Caja de chapa de acero

Longitud: 445 mm

Anchura: 187 mm

Altura: 51 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 10-34 mm

**Descripción técnica**

Perfil de salida	Vaso de 6 caras
------------------	-----------------

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Número de piezas	23
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	10-34 mm
Embalaje	Caja de chapa de acero
Longitud	445 mm
Anchura	187 mm
Altura	51 mm