

**Garant****Hoja de sierra circular, Sin revestimiento, Ø×grosor: 125X3mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	179925 125X3
GTIN	4045197887085
Clase de artículo	17C

## Descripción

### Ejecución:

**Hoja de sierra circular refrentadas de metal duro GARANT** para cortes de sierra extra profundos. División desigual de las hojas de sierra para garantizar un movimiento estable. Recomendamos una entrada radial para reducir al mínimo las vibraciones y alargar la vida útil de la herramienta.

Sustrato de metal duro. Forma y cantidad de dientes configuradas específicamente para el mecanizado en aluminio.

## Descripción técnica

Ø de perforación	22 mm
Espesor	3 mm
Ø	125 mm
Avance $f_z$ en aluminio que produce virutas cortas	0,025 mm
Profundidad de corte máxima $a_{e\text{ máx.}}$	42 mm
Número de dientes Z	16

Adaptador a juego	179902 125
Equipamiento	MD
Número de taladros de arrastre	5
Taladros de arrastre distancia al centro	31,5 mm
Ø taladros de arrastre	4,4 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MD
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Hoja de sierra circular

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	300 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	150 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
Aire	adecuado con restricciones		