

Garant**Hoja de sierra circular, Sin revestimiento, Ø×grosor: 100X3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	179930 100X3
GTIN	4045197887108
Clase de artículo	17C

Descripción**Ejecución:**

Substrato de metal duro. Forma y cantidad de dientes configuradas especialmente para el mecanizado de acero. También muy adecuado para acero < 1100 N/mm².

Hoja de sierra circular refrentadas de metal duro GARANT para cortes de sierra extra profundos. División desigual de las hojas de sierra para garantizar un movimiento estable. Recomendamos una entrada radial para reducir al mínimo las vibraciones y alargar la vida útil de la herramienta.

Descripción técnica

Espesor	3 mm
Ø de perforación	16 mm
Ø	100 mm
Avance f_z en acero < 900 N/mm ²	0,02 mm
Profundidad de corte máxima $a_{e \text{ máx.}}$	32 mm
Número de dientes Z	26

Adaptador a juego	179907 63; 80; 100
Equipamiento	MD
Ø taladros de arrastre	4,4 mm
Taladros de arrastre distancia al centro	25,5 mm
Número de taladros de arrastre	4
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MD
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Hoja de sierra circular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	125 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		