




Llave acodada para Torx® con cabeza esférica, Perfil Torx®: TX40



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 624915 TX40 |
| GTIN | 4045197236111 |
| Clase de artículo | 62C |

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Brazo largo con cabeza esférica, que se puede posicionar con una inclinación de hasta 25°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado. Puntas negras.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Longitud de los lados | 132 × 26 mm |
| Perfil Torx® | TX40 |
| Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Versión de mango | acodadas |
| Superficie | cromado |
| Punta | negro |
| Cabeza esférica en el brazo largo | sí |
| Tipo de producto | Destornilladores |

