

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo de copa Trenzado alterno, alambre INOX 0,50 mm, Ø del cepillo D1× rosca M: 65XM14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	572205 65XM14
GTIN	4017359380130
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Alambre liso, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Trenzado alterno (derecha / izquierda) para mayor agresividad en el caso de difíciles trabajos de cepillado. Muy adecuado para el uso en esquinas y cantos con marcha suave.

Aplicación:

Especial para el alojamiento en lijadoras angulares.

Con **rosca interior M14.**

Descripción técnica

Longitud de guarnición H ₁	20 mm
Anillo de apoyo de seguridad	no
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Velocidad de giro máxima	12500 min ⁻¹
Ø del cepillo D ₁	65 mm

Rosca M	M14
Material dotación	Alambre INOX
Trenzado	Trenzado alterno
Tipo de producto	Cepillo de copa