

3M Scotch-Brite™

**Bristle Disc Roloc™ Ø 75 mm, RD-ZB, Tamaño de grano: 50****Datos de pedido**

Número de pedido	573515 50
GTIN	4001895880438
Clase de artículo	53M

**Descripción****Ejecución:**

Los discos de limpieza especial Bristle son cuerpos abrasivos homogéneos con una mezcla de grano cerámico de conformación precisa y óxido de aluminio que ofrecen **una vida útil excepcional. Extraflexibles y adaptables.**

**Aplicación:**

**Apto en prácticamente todos los materiales con la máxima seguridad de trabajo posible.**

Eliminación de restos de óxido, cola, color, arañazos y rebabas mínimos. Para trabajos de alisado, acabado, pulido, limpieza y desbarbado.

Aplicación en lijadoras rectas y de ángulo pequeño con plato de asiento **Roloc™** n.º 554090 – 554094 (mandrino de sujeción Ø 6 mm o asiento M14).

**Nota:**

Encontrará el sistema de fijación completo Roloc™ en Ø 50 mm y Ø 75 mm a partir de n.º 554005 y sig.

Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Color: verde

Velocidad de giro máxima: 18000 min<sup>-1</sup>

**Descripción técnica**

Tamaño de grano	50
Color	verde

Velocidad de giro máxima	18000 min <sup>-1</sup>
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Atributo del nombre de producto	RD-ZB
Quality Dress	RD-ZB
Tipo de producto	Cepillo de copa

## Accesorios

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm dura Ø exterior 75 mm	554089 75
Plato lijador de goma con asiento M14 duro Ø exterior 75 mm	554088 75
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 75 mm	554093 75
Plato lijador de plástico, Ø de mango 6 mm Ø exterior 75 mm	554090 75
Plato lijador de goma con asiento M14 dura Ø exterior 75 mm	554094 75
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm blando Ø exterior 75 mm	554091 75
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio Ø exterior 75 mm	554092 75