

3M**Combinación de casco PELTOR™ G3000 Forst, Color: ORANGE****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 097814 ORANGE |
| GTIN | 4046719736218 |
| Clase de artículo | 04M |

Descripción**Ejecución:**

La combinación de protección para la cabeza de 3 piezas probada en la práctica para la silvicultura, compuesta de:

- **Casco protector (G3000) con sensor de UV y cómodo sistema de carraca,**
- **Visera de red de poliamida (5B)**
- **Cápsulas de protección auditiva (SNR = 28dB, H = 35dB, M = 26dB, L = 16dB).**

El protector auditivo se puede replegar fácilmente hacia arriba cuando no se utiliza.

Aplicación:

Trabajos forestales durante todo el año, especialmente con sierra de cadena.

Norma:

DIN 397 (Helm); DIN EN 352-3 (Gehörschutz); DIN EN 1731 (Visier)

Propiedad del casco: Característica de protección hasta -30°C

Material cubierta del casco: ABS

Regulación de la amplitud: Cerrojo

Tamaño: 53 - 62 cm

Peso: 600 g

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|--|
| Resistencia al frío | hasta -30 °C |
| Regulación de la amplitud | Cerrojo |
| Peso | 600 g |
| Tamaño | 53 - 62 cm |
| Propiedad del casco | Característica de protección hasta -30°C |
| Material cubierta del casco | ABS |
| Norma | DIN EN 1731 |
| Norma | DIN EN 397 |
| Norma | DIN EN 352-3 |
| Tipo de producto | Casco protector |