

TAJIMA**Cinta métrica enrollable W-Mag con enganche final magnético y base magnética, Longitud de cinta: 5 m****Datos de pedido**

Número de pedido	462350 5
GTIN	4975364120366
Clase de artículo	46R

Descripción**Ejecución:**

Cinta métrica enrollable W-Mag con pie de carcasa magnético y enganche final magnético. Muy buena legibilidad. Cinta métrica impresa en ambas caras. Retorno de la cinta automático y parada de cinta. Robusta carcasa de plástico con clip para cinturón desmontable.

Ventaja:

Fijación rápida y sencilla en todas las superficies metálicas mediante el **potente imán en el enganche final y el riel magnético en el pie de la carcasa**. Manejo con una mano.

Norma: EG II

Norm: EG II

Standardi: EG II

Norme: CE II

Szabvány: EG II

Norma: EG II

Anchura de cinta: 25 mm

Carcasa longitud: 105 mm

Carcasa anchura: 50 mm

Carcasa altura: 130 mm

Descripción técnica

Longitud de cinta	5 m
Carcasa altura	130 mm
Anchura de cinta	25 mm
Carcasa anchura	50 mm
Carcasa longitud	105 mm
Norma	EG II
Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica enrollable en carcasa, cápsula, bastidor

Servicios

Marcación Rotulación por láser TIPO	018940
Calibración Cinta métrica enrollable Longitud máxima 5/2 m	016140 5/2