



Llave acodada para Torx® fosfatadas, Perfil Torx®: TX25



Datos de pedido

Número de pedido	624855 TX25
GTIN	4045197562982
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Material:

Acero al cromovanadio, fosfatado.

Longitud de los lados: 60 × 20 mm

Descripción técnica

Longitud de los lados	60 × 20 mm
Perfil Torx®	TX25
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Material	Acero al cromo-vanadio
Versión de mango	acodadas
Superficie	fosfatadas
Cabeza esférica en el brazo largo	no
Tipo de producto	Destornilladores