

Mahr**Juego de micrómetros para exteriores digitales IP65 i-wi, Capacidad de medición: 0-100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421330 0-100
GTIN	4059192058838
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Micrómetros de exteriores n.º 421325.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Barras de ajuste incluidas.

Descripción técnica

Número de micrómetros	4
Capacidad de medición	0 - 100 mm
Número de barras de ajuste	3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	4
Clase de protección IP	IP 65

Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	Software del fabricante
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Sistema de radio i-wi MAHR
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	S2
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Juego de micrómetros para exteriores Capacidad de medición 0-100 mm	020430 0-100
Calibración DAkkS Juego de micrómetros para exteriores Capacidad de medición 0-100 mm	020440 0-100

Accesorios

Radorreceptor para Mahr-i-wi Tipo STICK	498912 STICK
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Radorreceptor para Mahr-i-wi Tipo STICK	498914 STICK