

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular con mango Alambre INOX 0,30 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 70X16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574200 70X16
GTIN	4017359007198
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado. Para desoxidado, decapado, limpieza.

Descripción técnica

Longitud de guarnición H ₁	19 mm
Grosor de las cerdas	0,3 mm
Ø del cepillo D ₁	70 mm
Velocidad de giro máxima	15000 min ⁻¹
Anchura de los filamentos L ₁	13 mm
Ø de mango D _s	6 mm

Material dotación	Alambre INOX
Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular