

Kroepelin
Längenmesstechnik**Palpador rápido exterior digital, Capacidad de medición: 0-15Smm****Datos de pedido**

Número de pedido	438990 0-15S
GTIN	2050001918994
Clase de artículo	46Q

Descripción**Ejecución:**

Un brazo palpador fijo y uno móvil con apoyos de medición de bola MD. **Indicador digital de valor absoluto.** Con la introducción de valores de preajuste se pueden determinar las desviaciones a partir de un valor cualquiera.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Placa cargadora con accesorios de conexión y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Adaptador de cable de datos n.º 498954 tam. A3, cable de datos n.º 497440, adaptador de radio n.º 498954 tam. A4.

Descripción técnica

Precisión de repetición	0,005 mm
Capacidad de medición	0 - 15 mm
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición)	45 mm
Límite de error	±0,015 mm
Fuerza de medición	1,3 - 1,5 N
Longitud de contacto de medición abajo Hf	12 mm

Longitud de contacto de medición arriba Hb	12 mm
Anchura de ranura mínima	1,5 mm
Profundidad de ranura máxima	11 mm
Radio del filo	0,4 mm
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	1
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	a batería
Incremento numérico conmutable	0,001 mm
Incremento numérico conmutable	0,002 mm
Incremento numérico conmutable	0,005 mm
Incremento numérico conmutable	0,01 mm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Digimatic
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Calibración	C7
Tipo de producto	Palpador rápido exterior

Servicios

Calibración Palpador rápido interior/exterior Tipo S	023450 S
Calibración DAkkS Palpador rápido interior/exterior Tipo S	023460 S

Accesorios

Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Cable de conexión Tipo D1	497440 D1

Cable de conexión Tipo D2	497440 D2
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Adaptador de interfaces Tipo A4	498954 A4
Adaptador de interfaces Tipo A3	498954 A3
Cable de conexión Tipo USB2	497440 USB2