

Kroepelin
Längenmesstechnik

Palpador rápido interior digital, Capacidad de medición: 5-20mm



Datos de pedido

Número de pedido	438995 5-20
GTIN	2050001919311
Clase de artículo	46Q

Descripción

Ejecución:

Un brazo palpador fijo y uno móvil con apoyos de medición de bola MD. **Indicador digital de valor absoluto.** Con la introducción de valores de preajuste se pueden determinar las desviaciones a partir de un valor cualquiera.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Placa cargadora con accesorios de conexión y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Adaptador de cable de datos n.º 498954 tam. A3, cable de datos n.º 497440, adaptador de radio n.º 498954 tam. A4.

Descripción técnica

Ø de esfera palpadora MD	0,6 mm
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición)	44 mm
Anchura de ranura mínima	0,8 mm
Profundidad de ranura máxima	2,2 mm
Fuerza de medición	0,8 - 1,3 N
Precisión de repetición	0,005 mm

Límite de error	±0,010 mm
Longitud de contacto de medición arriba Hb	2,2 mm
Longitud de contacto de medición abajo Hf	2,2 mm
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	a batería
Incremento numérico conmutable	0,001 mm
Incremento numérico conmutable	0,002 mm
Incremento numérico conmutable	0,005 mm
Incremento numérico conmutable	0,01 mm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Calibración	C7
Tipo de producto	Palpador rápido interior

Servicios

Calibración DAkkSPalpador rápido interior/exterior Tipo S	023460 S
CalibraciónPalpador rápido interior/exterior Tipo S	023450 S

Accesorios

Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Cable de conexión Tipo D1	497440 D1

Adaptador de interfaces Tipo A3	498954 A3
Cable de conexión Tipo USB2	497440 USB2
Adaptador de interfaces Tipo A4	498954 A4
Cable de conexión Tipo D2	497440 D2