

 Mahr**Micrómetro para exteriores digital IP65 i-wi, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 421325 0-25 |
| GTIN | 4059192058753 |
| Clase de artículo | 43A |

Descripción**Ejecución:**

Micrómetro para exteriores innovador con **cifras de 10 mm** en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Varilla patrón templado y rectificado. Superficies de medición de metal duro. Carraca previa con avance rápido. Cuerpo rígido pintado con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Posición cero en cualquier posición. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas. Mediante un **indicador de tolerancia cómodo con límites de aviso** reconoce el operador cuándo y cómo la pieza de trabajo se encuentra en los límites de tolerancia.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25-50.

Partes opcionales:

Radioreceptor i-wi n.º 498912 STICK.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|-------------|
| Lectura | 0,001 mm |
| Capacidad de medición | 0 - 25 mm |
| Lectura | 0,00005 pul |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Ø de varilla | 6,5 mm |
| Paso de husillo | 0,5 mm |
| Calibración | B1 |
| Límite de error | 2 µm |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 |
| Clase de protección IP | IP 65 |
| Suministro de energía | con pilas |
| Aplicación de radio | Software del fabricante |
| Norma | Norma de fábrica |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas |
| Interfaz | Con sistema inalámbrico i-wi MAHR |
| Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock |
| Técnica de medición | digital |
| Embalaje | caja estable |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |

Servicios

| | |
|--|------------|
| Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm | 022000 25 |
| Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm | 022010 100 |

Accesorios

| | |
|--|---------------|
| Radorreceptor para Mahr-i-wi Tipo STICK | 498914 STICK |
| Radorreceptor para Mahr-i-wi Tipo STICK | 498912 STICK |
| Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo | 498975 |
| Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032 | 081560 CR2032 |