

**Mahr****Micrómetro para exteriores digital IP65 i-wi, Capacidad de medición: 75-100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421325 75-100
GTIN	4059192058784
Clase de artículo	43A

**Descripción****Ejecución:**

Micrómetro para exteriores innovador con **cifras de 10 mm** en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Varilla patrón templado y rectificado. Superficies de medición de metal duro. Carraca previa con avance rápido. Cuerpo rígido pintado con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Posición cero en cualquier posición. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas. Mediante un **indicador de tolerancia cómodo con límites de aviso** reconoce el operador cuándo y cómo la pieza de trabajo se encuentra en los límites de tolerancia.

**Función:**

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25-50.

**Partes opcionales:**

Radioreceptor i-wi n.º 498912 STICK.

**Descripción técnica**

Límite de error	3 µm
Lectura	0,00005 pul

Ø de varilla	6,5 mm
Calibración	B2
Capacidad de medición	75 - 100 mm
Paso de husillo	0,5 mm
Lectura	0,001 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	Software del fabricante
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Con sistema inalámbrico i-wi MAHR
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100

## Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Barra de ajuste Longitud total 75 mm	421100 75
Radorreceptor para Mahr-i-wi Tipo STICK	498912 STICK
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975

Radorreceptor para Mahr-i-wi Tipo STICK

498914 STICK