

3M Scotch-Brite™

Bristle Disc Roloc™ Ø 75 mm, RD-ZB, Tamaño de grano: 120**Datos de pedido**

Número de pedido	573515 120
GTIN	
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Los discos de limpieza especial Bristle son cuerpos abrasivos homogéneos con una mezcla de grano cerámico de conformación precisa y óxido de aluminio que ofrecen **una vida útil excepcional. Extraflexibles y adaptables.**

Aplicación:

Apto en prácticamente todos los materiales con la máxima seguridad de trabajo posible.

Eliminación de restos de óxido, cola, color, arañazos y rebabas mínimos. Para trabajos de alisado, acabado, pulido, limpieza y desbarbado.

Aplicación en lijadoras rectas y de ángulo pequeño con plato de asiento **Roloc™** n.º 554090 – 554094 (mandrino de sujeción Ø 6 mm o asiento M14).

Nota:

Encontrará el sistema de fijación completo Roloc™ en Ø 50 mm y Ø 75 mm a partir de n.º 554005 y sig.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	18000 min ⁻¹
Color	blanco
Tamaño de grano	120
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica

Quality Dress	RD-ZB
Tipo de producto	Cepillo de copa

Accesorios

Plato lijador de goma con asiento M14duro Ø exterior 75 mm	554088 75
Plato lijador de goma con asiento M14dura Ø exterior 75 mm	554094 75
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mmblando Ø exterior 75 mm	554091 75
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mmmedio Ø exterior 75 mm	554092 75
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mmmedio dura Ø exterior 75 mm	554093 75
Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mmdura Ø exterior 75 mm	554089 75
Plato lijador de plástico, Ø de mango 6 mm Ø exterior 75 mm	554090 75