

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo de copa Alambre de acero 0,35 mm, Ø del cepillo D1: 100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	573000 100
GTIN	4017359032374
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. Para utilizar en lijadoras angulares y máquinas estacionarias.

Con **rosca interior M14**. Con **rosca interior M14**.

Aplicación:

Indicado para el mecanizado de superficies, para desbarbar, desoxidar, pulir, eliminar pintura, imprimaciones, barnices, cascarilla, etc.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	8500 min ⁻¹
Longitud de guarnición H ₁	30 mm
Grosor de las cerdas	0,35 mm
Ø del cepillo D ₁	100 mm
Rosca M	M14
Material dotación	Alambre de acero
Tipo de producto	Cepillo de copa

