

HOLEX

**Alicates de boca redonda plana recta, pulidos, con cubiertas en los mangos,
Longitud total: 200mm**



Datos de pedido

Número de pedido	713195 200
GTIN	4045197887399
Clase de artículo	72B

Descripción

Ejecución:

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.

Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	200 mm
Mango	Funda de varios componentes
Long. de mord.	73 mm
Forma tipo boca	punta ovalada, recto
Norma	DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza	Cortes templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza	interior ranurado
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	pulido
Tipo de producto	Alicate multifunción