



## Alicates de boca redonda plana recta acodados, pulidos, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 200mm



### Datos de pedido

Número de pedido	713595 200
GTIN	4045197887412
Clase de artículo	72B

### Descripción

#### Ejecución:

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.

Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

#### Norma:

**DIN ISO 5745**

#### Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

### Descripción técnica

Long. de mord.	73 mm
Longitud total	200 mm
Forma tipo boca	punta ovalada, acodado (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza	Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza	interior ranurado
Mango	Funda de varios componentes
Material	Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite

Superficie	pulido
Tipo de producto	Alicata multifunción