



**Alicates de pico largo, punta redonda, pulidos, con cubiertas en los mangos,
Longitud total: 160 mm**



Datos de pedido

Número de pedido	711895 160
GTIN	4045197887375
Clase de artículo	72B

Descripción

Ejecución:

Con mordazas delgadas y largas, articulación empotrada.
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.
Long. de mord.: 41 mm

Descripción técnica

Long. de mord.	41 mm
Longitud total	160 mm
Forma tipo boca	punta redonda
Norma	DIN ISO 5745
Versión mordaza	interior liso
Mango	Funda de varios componentes
Material alicates	Acero al cromo vanadio
Superficie alicates	pulido
Tipo de producto	Alicates planos

