

HOLEX**Alicate de corte lateral, modelo resistente, pulido, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 180mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 723395 180 |
| GTIN | 4045197887436 |
| Clase de artículo | 72B |

Descripción**Ejecución:**

Cabeza rígida con cortes templados por inducción (aprox. 64 HCR). Articulación superpuesta. Rendimiento de corte elevado gracias a la relación de transmisión óptima. Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Aplicación:

Para todos los alambres (duración elevada incluso con alambres duros). Superresistente para las máximas exigencias de duración.

Norma:**DIN ISO 5749****Material:**

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

| | |
|---|-----------------------------|
| Longitud total | 180 mm |
| Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø | 2,2 mm |
| Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø | 3,8 mm |
| Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø | 2,7 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Mango | Funda de varios componentes |

| | |
|------------------------------|---|
| Procedimiento de fabricación | forjado en estampa, templado en aceite |
| Material | Acero al cromo vanadio |
| Superficie | pulido |
| Tipo de producto | Alicate cortante |