

HOLEX

Alicate de corte lateral, modelo resistente, pulido, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 160mm



Datos de pedido

Número de pedido	723395 160
GTIN	4045197887429
Clase de artículo	72B

Descripción

Ejecución:

Cabeza rígida con cortes templados por inducción (aprox. 64 HCR). Articulación superpuesta. Rendimiento de corte elevado gracias a la relación de transmisión óptima. Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Aplicación:

Para todos los alambres (duración elevada incluso con alambres duros). Superresistente para las máximas exigencias de duración.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	3,4 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	2 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	2,5 mm
Longitud total	160 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	Funda de varios componentes

Procedimiento de fabricación	forjado en estampa, templado en aceite
Material	Acero al cromo vanadio
Superficie	pulido
Tipo de producto	Alicate cortante