

HOLEX**Alicates universales de vanadio Aislados conforme a VDE, Longitud total: 180mm****Datos de pedido**

Número de pedido	701852 180
GTIN	4045197887481
Clase de artículo	72B

Descripción**Ejecución:**

Acero al cromo vanadio. Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 64 HRC), también adecuados para cuerda de piano. **Para trabajos bajo tensión de hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Norma:**DIN ISO 5746****Descripción técnica**

Valores de corte cuerda de piano hasta Ø	1,8 mm
Longitud total	180 mm
Valores de corte alambre duro hasta Ø	2,2 mm
propiedad electrostática	VDE 1000 V
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	similar a DIN ISO 5746
Propiedad de mordaza	dentado
Mango	Funda de varios componentes
Material	Acero al cromo vanadio
Superficie	pulido

exento de chispas	no
Tipo de producto	Alicate multifunción