



Broca de percusión de metal duro "7X" SDS-plus, Ø × longitud total: 10X215mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 789057 10X215 |
| GTIN | 3165140844512 |
| Clase de artículo | 76K |

Descripción

Ejecución:

Cabezal de metal duro integral de 4 filos. Filos conformados para un elevado rendimiento de taladrado, larga vida útil y desgaste reducido. No se engancha en hormigón armado.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad. Suavidad de marcha muy elevada, perfecta para taladros circulares. Diseño de **2+2 espirales** para la evacuación rápida del polvo de taladrado, vibraciones reducidas y una alta estabilidad. Menos fatiga y una carga de máquina reducida.

Mango: SDS Plus

Longitud de espiral: 150 mm

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Número de filos Z | 4 |
| Longitud total | 215 mm |
| Ø | 10 mm |
| Longitud de espiral | 150 mm |
| Material de corte | MD |
| Uso con impacto / sin impacto | Taladrado de percusión |
| Mango | SDS Plus |
| Tipo de producto | Broca de cincel |

