

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo de copa Alambre INOX 0,30 mm, Ø del cepillo D1: 60mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 573200 60 |
| GTIN | 4017359005781 |
| Clase de artículo | 57L |

Descripción**Ejecución:**

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. Para utilizar en lijadoras angulares y máquinas estacionarias.

Con **rosca interior M14**. Con **rosca interior M14**.

Aplicación:

Indicado para el mecanizado de superficies, para desbarbar, desoxidar, pulir, eliminar pintura, imprimaciones, barnices, cascarilla, etc.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Grosor de las cerdas | 0,3 mm |
| Ø del cepillo D ₁ | 65 mm |
| Longitud de guarnición H ₁ | 20 mm |
| Velocidad de giro máxima | 12000 min ⁻¹ |
| Rosca M | M14 |
| Material dotación | Alambre INOX |
| Trenzado | ondulado |

Tipo de producto

Cepillo de copa