

Garant**Muela abrasiva a láminas long life SIC cónico, Ø 115 mm, Granulación: 40****Datos de pedido**

Número de pedido	565380 40
GTIN	4045197887603
Clase de artículo	51M

Descripción**Ejecución:**

Grano de carburo de silicio especialmente basto, sin embotamiento. Estable plato de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.

Aplicación:

Rectificado de cantos y superficies de **aluminio y materiales compuestos de fibras**.

Descripción técnica

Descripción de la forma	oblicuo
Ø de perforación	22,23 mm
Tamaño de grano	40
Ø de muela	115 mm
Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Soporte del abrasivo	Plato de tejido de vidrio

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Optimizado para material de trabajo	Plásticos reforzados con fibra
Optimizado para material de trabajo	Aluminio
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
Ti	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
seco	adecuado		