

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo de copa Alambre INOX 0,30 mm, Ø del cepillo D1: 80mm****Datos de pedido**

Número de pedido	573200 80
GTIN	4017359005859
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. Para utilizar en lijadoras angulares y máquinas estacionarias.

Con **rosca interior M14**. Con **rosca interior M14**.

Aplicación:

Indicado para el mecanizado de superficies, para desbarbar, desoxidar, pulir, eliminar pintura, imprimaciones, barnices, cascarilla, etc.

Descripción técnica

Ø del cepillo D ₁	85 mm
Grosor de las cerdas	0,3 mm
Longitud de guarnición H ₁	25 mm
Velocidad de giro máxima	8500 min ⁻¹
Rosca M	M14
Material dotación	Alambre INOX
Trenzado	ondulado

Tipo de producto

Cepillo de copa