



Llaves acodadas para Torx®, con función de bloqueo MagicSpring®, Perfil Torx®: TX10



Datos de pedido

Número de pedido	625030 TX10
GTIN	4010995312374
Clase de artículo	63K

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Brazo largo con **muelle de bloqueo**

MagicSpring®

a partir del tam. TX6 para sujetar con fiabilidad los tornillos Torx®.

Material:

Acero al cromovanadio, fosfatado de manganeso.

Longitud de los lados: 121 × 23 mm

Descripción técnica

Perfil Torx®	TX10
Longitud de los lados	121 × 23 mm
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Material	Acero al cromo-vanadio
Versión de mango	acodadas
Superficie	manganeso-fosfatado
Cabeza esférica en el brazo largo	no

