

**HOLEX****Alicates de boca redonda plana, rectos aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	713351 160
GTIN	4045197887894
Clase de artículo	72B

**Descripción****Ejecución:**

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.

Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

**Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

**Descripción técnica**

Longitud total	160 mm
Mango	Funda de varios componentes
Long. de mord.	50 mm
Forma tipo boca	punta ovalada, recto
Norma	similar a DIN ISO 5745
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Propiedad de mordaza	Cortes templados por inducción (aprox. 60 HRC)

Versión mordaza	interior ranurado
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	pulido
Tipo de producto	Alicata multifunción