

**Alicate de corte lateral resistente Aislado VDE, Longitud total: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	723551 160
GTIN	4045197888037
Clase de artículo	72B

**Descripción****Ejecución:**

Cabeza resistente, filos templados por inducción (aprox. 64 HRC); articulación sin holgura, superpuesta.

Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

**Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

**Descripción técnica**

Longitud total	160 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	3,4 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	2,5 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	2 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	pulido
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicata cortante