

**Alicate de corte lateral resistente Aislado VDE, Longitud total: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	723551 200
GTIN	4045197888051
Clase de artículo	72B

Descripción**Ejecución:**

Cabeza resistente, filos templados por inducción (aprox. 64 HRC); articulación sin holgura, superpuesta.

Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	4,2 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	3 mm
Longitud total	200 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	2,5 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	pulido
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicate cortante