

**Alicate de corte lateral Aislado VDE, Longitud total: 180mm****Datos de pedido**

Número de pedido	725351 180
GTIN	4045197888082
Clase de artículo	72B

Descripción**Ejecución:**

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).

Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	4 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	2,5 mm
Longitud total	180 mm
Norma	DIN ISO 5749
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Material	Acero especial para herramientas

Superficie	pulido
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicate cortante