



Alicates pelacables aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 728761 160 |
| GTIN | 4045197888099 |
| Clase de artículo | 72B |

Descripción

Ejecución:

Mordazas acodadas con corte en forma de V (hasta un \varnothing exterior de 5 mm como máximo).
Articulación empotrada con paso sin holgura y muelle de apertura. Con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal.

Mangos con envolturas de varios componentes, **aislados hasta 1000V según DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**.

Mordaza brillante.

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Longitud total | 160 mm |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Forma de los filos | Prisma de filos |
| Mango | Funda de varios componentes |
| Material | Acero especial para herramientas |
| Superficie | pulido |
| con muelle de apertura | sí |

con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal

sí

Tipo de producto

Alicate cortante