

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush tipo A Ø 150 mm, BB-ZB, Tamaño de grano: 36**Datos de pedido**

Número de pedido	573565 36
GTIN	480112760380
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Los cepillos especiales encapsulados Bristle son cuerpos abrasivos homogéneos con una mezcla de grano cerámico de conformación precisa y óxido de aluminio que ofrecen **una vida útil excepcional. Extraflexibles y adaptables.**

El Bristle-Brush **radial** consta de segmentos separados (aprox. 1,6 mm de ancho).

Con cerdas oblicuas (tipo A) para **uso energético.**

Aplicación:

Tener en cuenta el sentido de giro.

Apto en prácticamente todos los materiales con la máxima seguridad de trabajo posible.

Eliminación de restos de óxido, cola, color, arañazos y rebabas mínimos. Para trabajos de alisado, acabado, pulido, limpieza y desbarbado.

Ø de agujero 25,4mm con anillos de reducción agregados Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7mm. Con adaptador n.º573580 ampliable a cualquier anchura. Empleo en rectificadoras dobles o en lijadoras rectas o ejes flexibles con mandrino de sujeción n.º556380 tam. 1.

Descripción técnica

Tamaño de grano	36
Color	marrón

Ø del cepillo D ₁	150 mm
Anchura del cepillo	12 mm
Velocidad de giro máxima	6000 min ⁻¹
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Atributo del nombre de producto	BB-ZB
Quality Dress	BB-ZB
Tipo de producto	Cepillo circular

Accesorios

Juego de adaptadores de ampliación, 4 piezas	573580
Mandrino de sujeción Número de discos para sujetar 1	556380 1
Mandrino de sujeción Número de discos para sujetar 1-2	556380 1-2