


3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush tipo C Ø 25 mm Juego de agujas de 24 piezas, Ø de mango 3 mm, RB-ZB, Tamaño de grano: 80**Datos de pedido**

Número de pedido	573545 80
GTIN	30048011276121
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Los cepillos especiales encapsulados Bristle son cuerpos abrasivos homogéneos con una mezcla de grano cerámico de conformación precisa y óxido de aluminio que ofrecen **una vida útil excepcional. Extraflexibles y adaptables.**

El Bristle-Brush **radial** consta de segmentos separados (aprox. 1,6 mm de ancho).

Mandrino de sujeción (**Ø del mango 3 mm**) desmontable. Los segmentos se pueden combinar formando el ancho del cepillo que se desee.

Con cerdas curvadas (tipo C) para el **mecanizado de superficies perfiladas.**

Aplicación:

Tener en cuenta el sentido de giro.

Empleo en amoladoras rectas o ejes flexibles sin otros accesorios.

Apto en prácticamente todos los materiales con la máxima seguridad de trabajo posible.

Eliminación de restos de óxido, cola, color, arañazos y rebabas mínimos. Para trabajos de alisado, acabado, pulido, limpieza y desbarbado.

Suministro:

24 segmentos (aprox. 1,6 mm de ancho) **incluido mandrino de sujeción** con Ø de mango 3 mm.

Descripción técnica

Color	amarillo
Tamaño de grano	80

Ø del cepillo D ₁	25 mm
Velocidad de giro máxima	35000 min ⁻¹
Anchura del cepillo	1,6 - 10 mm
Ø de mango D _s	3 mm
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Atributo del nombre de producto	RB-ZB
Quality Dress	RB-ZB
Tipo de producto	Cepillo circular