

**Llave combinada, cromado, Ancho de llave: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	613950 20
GTIN	4045197441638
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descripción técnica

Ancho de llave	20 mm
altura máxima de boca h1	9 mm
Longitud llave L	240 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Altura máxima del anillo h _{2 máx.}	14 mm
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Posición anillo	15 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	cromadas
Atributo del nombre de producto	cromado
Tipo de producto	Llave