

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular con mango Alambre de latón 0,20 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 40X10mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 574350 40X10 |
| GTIN | 4017359007099 |
| Clase de artículo | 57L |

Descripción**Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado. Para exigentes trabajos de desbarbado y cepillado en metales no férricos.

Descripción técnica

| | |
|--|-------------------------|
| Longitud de guarnición H ₁ | 9 mm |
| Grosor de las cerdas | 0,2 mm |
| Ø del cepillo D ₁ | 40 mm |
| Velocidad de giro máxima | 18000 min ⁻¹ |
| Anchura de los filamentos L ₁ | 10 mm |
| Ø de mango D _s | 6 mm |

| | |
|-------------------|------------------|
| Material dotación | Alambre de latón |
| Trenzado | ondulado |
| Tipo de producto | Cepillo circular |