

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular con mango Alambre de acero 0,20 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 30X6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574100 30X6
GTIN	4017359007051
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado. Para desoxidado, decapado, limpieza.

Descripción técnica

Ø del cepillo D ₁	30 mm
Longitud de guarnición H ₁	6 mm
Grosor de las cerdas	0,2 mm
Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Anchura de los filamentos L ₁	6 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Material dotación	Alambre de acero
Trenzado	ondulado

Tipo de producto

Cepillo circular