

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular con mango Alambre de latón 0,20 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 60X15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574350 60X15
GTIN	4017359007150
Clase de artículo	57L

**Descripción****Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

**Aplicación:**

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado. Para exigentes trabajos de desbarbado y cepillado en metales no férricos.

**Descripción técnica**

Ø del cepillo D <sub>1</sub>	60 mm
Grosor de las cerdas	0,2 mm
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	17 mm
Velocidad de giro máxima	15000 min <sup>-1</sup>
Anchura de los filamentos L <sub>1</sub>	15 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm

Material dotación	Alambre de latón
Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular