


**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular con mango Alambre de acero 0,30 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 40X10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574000 40X10
GTIN	4017359037409
Clase de artículo	57L

**Descripción****Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

**Aplicación:**

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado. Para desoxidado, decapado, limpieza.

**Descripción técnica**

Ø del cepillo D <sub>1</sub>	40 mm
Grosor de las cerdas	0,3 mm
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	9 mm
Velocidad de giro máxima	18000 min <sup>-1</sup>
Anchura de los filamentos L <sub>1</sub>	10 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm

Material dotación	Alambre de acero
Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular